

# An die Arbeit!

Unsere neue (N)SSHOEU-PUR-Leitung  
hat keine Angst, sich die Hände  
schmutzig zu machen.





# Unsere neue (N)SSHOEU-PUR-Leitung hat keine Angst, sich die Hände schmutzig zu machen.

Dank der hervorragenden Isolierung konnten wir den Durchmesser und das Gewicht unserer (N)SSHOEU-PUR-Leitung reduzieren, so dass sie die flexibelste und effizienteste Lösung für wirklich raue Umgebungen wie Bergwerke, Tunnel und Pumpen ist. Bei Bedarf ist die Leitung sogar bis zu einer Tiefe von 10 Metern tauchfähig. Was auch immer Ihre Anforderungen an Biegsamkeit und Belastbarkeit sind, sie wird sie erfüllen.



## Extrem robust

Hervorragende Schlag-, Abrieb- und Reißfestigkeit – und dabei viel leichter und kleiner als vergleichbare Leitungen.



## Halogenfrei

Umweltfreundlich, weniger gesundheitsschädlich, sowie erhöhte thermische Stabilität und Abriebfestigkeit während der Anwendung.



## Volle Flexibilität

Perfekt biegsam bis zu  $-50^{\circ}\text{C}$ , ohne sich zu verziehen oder zu verdrehen.

## Was ist neu?

Wir wissen, dass selbst kleine Veränderungen einen großen Unterschied machen können. Deshalb sind wir ständig bemüht, unsere Leitungen und Dienstleistungen zu verbessern, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Diese neue (N)SSHOEU-PUR-Leitung ist ein gutes Beispiel dafür. Im Vergleich zu älteren Protomont-Leitungen ist es uns gelungen, **die Dicke um 20 %** und **das Gewicht um 15 %** seit der Markteinführung zu senken. Eine beachtliche Leistung, finden Sie nicht auch?

Verzinnnte Kupferleiter

Vernetzte  
EPR-Isolierung

PUR-Mantel

(N)SSHOEU-PUR  
0,6/1 kV



### Hohe Langlebigkeit

Zehnfache Lebensdauer gegenüber vergleichbaren Leitungen, höhere Zuverlässigkeit, geringerer Wartungsaufwand.



### Witterungs- beständig

Für den Einsatz unter sehr harten Bedingungen und resistent gegen UV-Strahlung und Ozon.



### Flüssigkeitsfest

Beständig gegen Öl, Chemikalien, Fette und Wasser.

Klicken oder scannen Sie den QR-Code für mehr Produktinformationen →



### PRYSMIAN GROUP

Prysmian Kabel und Systeme GmbH  
Tel: +49 (0) 30 3675 40

[kontakt@prysmiangroup.com](mailto:kontakt@prysmiangroup.com)



[prysmiangroup.de](https://www.prysmiangroup.de)

© All rights reserved by Prysmian Group 2023-10 | Version 1.

Änderungen vorbehalten. Unsere Produkte werden laufend den Marktbedürfnissen angepasst, daher sind alle Abbildungen, technische Daten, Abmessungen und Gewichtsangaben unverbindlich. Alle Angaben wurden gemacht entsprechend der Produkte, wie sie von der Prysmian Group geliefert werden: Jegliche Veränderung oder Modifizierung kann zu einem abweichenden Ergebnis führen. Die in diesem Dokument gemachten Angaben dürfen ohne das schriftliche Einverständnis der Prysmian Group nicht kopiert, abgedruckt oder in irgendeiner Form reproduziert werden – weder komplett noch teilweise. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen korrekt. Die Prysmian Group behält sich das Recht vor, diese ohne vorherige Ankündigung ändern zu können. Diese Angaben sind vertraglich nicht gültig, sofern sie nicht ausdrücklich von der Prysmian Group genehmigt wurden.

Follow us

